

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M47X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M47X0,5
GTIN	4062406003463
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	29 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø závit	47 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	250 mm
Rezný materiál	HSS E
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX

Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závit	141 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	46,5 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M47×0,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník