

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M48X5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M48X5
GTIN	4062406003562
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Ø závit	48 mm
Počet napínacích drážok	4
Celková dĺžka L	250 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Stúpanie závitov	5 mm
Hĺbka závit	144 mm
Ø otvoru pod závit	43 mm
Počet rezných hrán Z	4
Norma	DIN 376
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H

Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Druh závit	M-LH
Veľkosť závit	M48x5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník