

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M36X1,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M36X1,75
GTIN	4062406002848
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	34,25 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	1,75 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Hĺbka závitú	108 mm
Počet rezných hrán Z	4
Rezný materiál	HSS E
Ø závitú	36 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D _s	28 mm
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M36x1,75
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník