

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M43X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M43X0,5
GTIN	4062406003302
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Stúpanie závitov	0,5 mm
Hĺbka závitů	129 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Ø závitů	43 mm
Celková dĺžka L	220 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX

Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø otvoru pod závit	42,5 mm
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M43×0,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník