

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M36X3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M36X3
GTIN	4062406002862
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	28 mm
Ø závit	36 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	33 mm
Hĺbka závit	108 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	3 mm
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	200 mm
Druh závitov	MF-LH
Veľkosť závitov	M36×3
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník