

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M42X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M42X0,5
GTIN	4062406003227
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopky D <sub>s</sub>	32 mm
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	126 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	24 mm
Ø otvoru pod závit	41,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX

Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø závitu	42 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Norma	DIN 376
Druh závitu	MF-LH
Veľkosť závitu	M42×0,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník