

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M4X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M4X0,35
GTIN	4062406000523
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø závit	4 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	3,65 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10

Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D <sub>s</sub>	4,5 mm
Celková dĺžka L	63 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Stúpanie závitov	0,35 mm
Hĺbka závitú	12 mm
Norma	DIN 371
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Druh závitú	MF-LH
Veľkosť závitú	M4×0,35
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník