

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M28X3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M28X3
GTIN	4062406002268
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D <sub>s</sub>	20 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	16 mm
Ø závit	28 mm
Ø otvoru pod závit	25 mm
Hĺbka závit	84 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Stúpanie závitov	3 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H

Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M28×3
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník