

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M45X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130001 M45X1,5
GTIN	4062406003395
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø závit	45 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	220 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	36 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Počet napínacích drážok	4
Hĺbka závit	135 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G

Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	43,5 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M45×1,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník