

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, MF: M1,2X0,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130005 M1,2X0,25
GTIN	4062406003821
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	2
Celková dĺžka L	40 mm
Počet napínacích drážok	2
Ø závit	1,2 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Ø otvoru pod závit	0,95 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,25 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Hĺbka závitú	3,6 mm
Norma	DIN 371
Druh závitú	M
Veľkosť závitú	M1,2×0,25
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník