

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, MF: M16X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130005 M16X0,5
GTIN	4062406004798
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitú	48 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø závitú	16 mm
Ø otvoru pod závit	15,5 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Druh závitú	MF
Veľkosť závitú	M16×0,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník