

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, MF: M17X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130005 M17X1,5
GTIN	4062406004910
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø otvoru pod závit	15,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopky D _s	14 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX

Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	17 mm
Hĺbka závit	51 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M17×1,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník