

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, MF: M17X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 130005 M17X0,5 |
| GTIN             | 4062406004873  |
| Trieda položky   | 10N            |

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 14 mm      |
| Ø závit                 | 17 mm      |
| Tolerančná trieda       | ISO 1 4H   |
| Tolerančná trieda       | 7H         |
| Tolerančná trieda       | 7HX        |
| Tolerančná trieda       | 7G         |
| Tolerančná trieda       | 7GX        |
| Tolerančná trieda       | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda       | ISO 2 6H   |
| Tolerančná trieda       | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda       | 6H +0,05   |
| Tolerančná trieda       | 6H +0,10   |
| Tolerančná trieda       | 6H +0,20   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tolerančná trieda        | ISO 3 6G                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3X 6GX                                |
| Ø stopka štvorhranu      | 11 mm                                     |
| Celková dĺžka L          | 125 mm                                    |
| Rezný materiál           | HSS E                                     |
| Norma                    | DIN 376                                   |
| Hĺbka závit              | 51 mm                                     |
| Ø otvoru pod závit       | 16,5 mm                                   |
| Stúpanie závitov         | 0,5 mm                                    |
| Počet napínacích drážok  | 3   |
| Počet rezných hrán Z     | 3   |
| Druh závit               | MF  |
| Veľkosť závit            | M17×0,5                                   |
| Povrchová úprava         | TiN                                       |
| Vrcholový uhol závit     | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | B   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore             |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |