

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, bez povlaku, MF: M52X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 130001 M52X1,5 |
| GTIN | 4062406003739 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|-------------------|------------|
| Tolerančná trieda | ISO 1 4H |
| Tolerančná trieda | 7H |
| Tolerančná trieda | 7HX |
| Tolerančná trieda | 7G |
| Tolerančná trieda | 7GX |
| Tolerančná trieda | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda | 6H +0,05 |
| Tolerančná trieda | 6H +0,10 |
| Tolerančná trieda | 6H +0,20 |
| Tolerančná trieda | ISO 3 6G |
| Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX |

| | |
|--------------------------|---|
| Rezný materiál | HSS E |
| Ø stopky D _s | 40 mm |
| Celková dĺžka L | 250 mm |
| Počet napínacích drážok | 4 |
| Stúpanie závitov | 1,5 mm |
| Ø otvoru pod závit | 50,5 mm |
| Ø závit | 52 mm |
| Hĺbka závit | 156 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 32 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Druh závit | MF-LH |
| Veľkosť závit | M52×1,5 |
| Povrchová úprava | bez povlaku |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | ľavé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |