

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, MF: M36X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130005 M36X0,75
GTIN	4062406006389
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	0,75 mm
Hĺbka závitú	108 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Ø závitú	36 mm
Počet napínacích drážok	4
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	28 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G

Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø otvoru pod závit	35,25 mm
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M36×0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník