

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, MF: M33X3,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130005 M33X3,5
GTIN	4062406006198
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Celková dĺžka L	180 mm
Stúpanie závitov	3,5 mm
Hĺbka závit	99 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Norma	DIN 376
Ø závit	33 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	29,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H

Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Druh závit	M
Veľkosť závit	M33×3,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník