

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, MF: M34X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130005 M34X0,35
GTIN	4062406006204
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	22 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	102 mm
Počet rezných hrán Z	4
Celková dĺžka L	200 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø stopky D _s	28 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	33,65 mm
Stúpanie závitov	0,35 mm
Ø závit	34 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M34x0,35
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník