

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, MF: M46X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130005 M46X0,75
GTIN	4062406007027
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	45,25 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závitú	138 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Ø závitú	46 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	0,75 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Norma	DIN 376
Druh závitú	MF
Veľkosť závitú	M46x0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník