

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, MF: M42X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130005 M42X2 |
| GTIN | 4062406006839 |
| Trieda položky | 10N |

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

| | |
|----------------------|------------|
| Ø stopka štvorhranu | 24 mm |
| Norma | DIN 376 |
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Tolerančná trieda | ISO 1 4H |
| Tolerančná trieda | 7H |
| Tolerančná trieda | 7HX |
| Tolerančná trieda | 7G |
| Tolerančná trieda | 7GX |
| Tolerančná trieda | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda | 6H +0,05 |
| Tolerančná trieda | 6H +0,10 |

| | |
|--------------------------|---|
| Tolerančná trieda | 6H +0,20 |
| Tolerančná trieda | ISO 3 6G |
| Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX |
| Ø závit | 42 mm |
| Hĺbka závit | 126 mm |
| Ø otvoru pod závit | 40 mm |
| Ø stopky D _s | 32 mm |
| Počet napínacích drážok | 4 |
| Celková dĺžka L | 200 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| Stúpanie závitov | 2 mm |
| Druh závit | MF |
| Veľkosť závit | M42×2 |
| Povrchová úprava | TiN |
| Vrcholový uhol závit | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok | bez |
| Druh produktu | Závitník |