

**Garant****Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, MF: M47X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130005 M47X0,75
GTIN	4062406007041
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	4
Ø závitu	47 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Hĺbka závitu	141 mm
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	46,25 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D <sub>s</sub>	36 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,75 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Druh závitú	MF
Veľkosť závitú	M47×0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník