

Garant**Strojový závitník do priechodných otvorov, TiN, MF: M45X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130005 M45X0,75
GTIN	4062406006945
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Celková dĺžka L	220 mm
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Ø závitu	45 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05

Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	0,75 mm
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Ø stopky D _s	36 mm
Hĺbka závitú	135 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø otvoru pod závit	44,25 mm
Norma	DIN 376
Druh závitú	MF
Veľkosť závitú	M45×0,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník