

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M15X1,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M15X1,75
GTIN	4062406008345
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	9 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,75 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05

Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	45 mm
Ø závit	15 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	13,25 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M15×1,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník