

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M13X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 130006 M13X1,25 |
| GTIN             | 4062406008178   |
| Trieda položky   | 10N             |

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Rezný materiál          | HSS E      |
| Ø otvoru pod závit      | 11,75 mm   |
| Ø závit                 | 13 mm      |
| Norma                   | DIN 376    |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 11 mm      |
| Stúpanie závitov        | 1,25 mm    |
| Tolerančná trieda       | ISO 1 4H   |
| Tolerančná trieda       | 7H         |
| Tolerančná trieda       | 7HX        |
| Tolerančná trieda       | 7G         |
| Tolerančná trieda       | 7GX        |
| Tolerančná trieda       | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda       | ISO 2 6H   |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Tolerančná trieda        | ISO 2X 6HX                                |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,05                                  |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,10                                  |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,20                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3 6G                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3X 6GX                                |
| Hĺbka závitú             | 39 mm                                     |
| Celková dĺžka L          | 110 mm                                    |
| Ø stopka štvorhranu      | 9 mm                                      |
| Počet rezných hrán Z     | 3                                         |
| Počet napínacích drážok  | 3                                         |
| Druh závitú              | MF-LH                                     |
| Veľkosť závitú           | M13×1,25                                  |
| Povrchová úprava         | TiN                                       |
| Vrcholový uhol závitú    | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | B                                         |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore             |
| Smer rezania             | ľavé                                      |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |