

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M25X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M25X1,25
GTIN	4062406009113
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	75 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet napínacích drážok	4
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	23,75 mm
Ø závit	25 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopky D _s	18 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M25×1,25
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník