

Garant**Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M24X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M24X1,5
GTIN	4062406009038
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø otvoru pod závit	22,5 mm
Ø závit	24 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 376
Hĺbka závit	72 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	160 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	18 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M24×1,5
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník