

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M24X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M24X2
GTIN	4062406009052
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø závit	24 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Hĺbka závit	72 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10

Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 376
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	22 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	2 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Druh závitov	MF-LH
Veľkosť závitov	M24×2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník