

**Garant****Ľavozávitový strojový priechodný závitník, TiN, MF: M34X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130006 M34X1
GTIN	4062406009809
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Stúpanie závitov	1 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	22 mm
Ø závit	34 mm
Ø otvoru pod závit	33 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	28 mm
Hĺbka závit	102 mm
Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M34×1
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník