

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M2,5X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M2,5X0,35
GTIN	4062406011161
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Hĺbka závit	6,25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	2,15 mm
Ø závit	2,5 mm
Celková dĺžka L	50 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX

Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	0,35 mm
Druh závitov	MF
Veľkosť závitov	M2,5×0,35
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník