

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M48X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M48X1,5
GTIN	4062406014261
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	120 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	29 mm
Celková dĺžka L	250 mm
Norma	DIN 376
Ø závitú	48 mm
Počet napínacích drážok	4
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX

Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D _s	36 mm
Počet rezných hrán Z	4
Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø otvoru pod závit	46,5 mm
Druh závitú	MF
Veľkosť závitú	M48×1,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník