

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M20X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M20X0,75
GTIN	4062406012298
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	50 mm
Ø závit	20 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø otvoru pod závit	19,25 mm
Norma	DIN 376
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Počet rezných hrán Z	3
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX

Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	0,75 mm
Druh závitov	MF
Veľkosť závitov	M20×0,75
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník