

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M15X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M15X0,35
GTIN	4062406011864
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	110 mm
Stúpanie závitov	0,35 mm
Ø stopky D _s	12 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	14,65 mm
Hĺbka závitú	37,5 mm
Ø závitú	15 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX

Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M15×0,35
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník