

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M10X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M10X1,5
GTIN	4062406011574
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Ø závitu	10 mm
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závitu	25 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	8 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Stúpanie závitov	1,5 mm
Norma	DIN 371
Počet napínacích drážok	3
Druh závitu	M
Veľkosť závitu	M10×1,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník