

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M22X2,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M22X2,5
GTIN	4062406012502
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø stopky D _s	18 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	19,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Ø závit	22 mm
Hĺbka závit	55 mm
Rezný materiál	HSS E
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G

Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	2,5 mm
Druh závitov	M
Veľkosť závitov	M22×2,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitov	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník