

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M2,2X0,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M2,2X0,25
GTIN	4062406011116
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

**Technický opis**

Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	45 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,8 mm
Ø závit	2,2 mm
Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,25 mm
Norma	DIN 371
Ø otvoru pod závit	1,95 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX

Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závitú	5,5 mm
Druh závitú	MF
Veľkosť závitú	M2,2×0,25
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník