

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M26X1,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M26X1,75
GTIN	4062406012809
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Norma	DIN 376
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Stúpanie závitov	1,75 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Hĺbka závitú	65 mm
Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	4
Ø závitú	26 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	24,25 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Druh závitú	MF
Veľkosť závitú	M26×1,75
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník