

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M29X0,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M29X0,5
GTIN	4062406013011
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø závit	29 mm
Hĺbka závit	72,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20

Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	180 mm
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,5 mm
Ø stopka štvorhranu	18 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	22 mm
Ø otvoru pod závit	28,5 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Norma	DIN 376
Druh závitu	MF
Veľkosť závitu	M29×0,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník