

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M3,5X0,6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Číslo objednávky | 130010 M3,5X0,6 |
| GTIN             | 4062406011222   |
| Trieda položky   | 10N             |

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Tolerančná trieda | ISO 1 4H   |
| Tolerančná trieda | 7H         |
| Tolerančná trieda | 7HX        |
| Tolerančná trieda | 7G         |
| Tolerančná trieda | 7GX        |
| Tolerančná trieda | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H   |
| Tolerančná trieda | ISO 2X 6HX |
| Tolerančná trieda | 6H +0,05   |
| Tolerančná trieda | 6H +0,10   |
| Tolerančná trieda | 6H +0,20   |
| Tolerančná trieda | ISO 3 6G   |
| Tolerančná trieda | ISO 3X 6GX |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Celková dĺžka L          | 56 mm                                     |
| Ø stopky D <sub>s</sub>  | 4 mm                                      |
| Ø otvoru pod závit       | 2,9 mm                                    |
| Stúpanie závitov         | 0,6 mm                                    |
| Ø závit                  | 3,5 mm                                    |
| Počet napínacích drážok  | 3   |
| Počet rezných hrán Z     | 3   |
| Hĺbka závit              | 8,75 mm                                   |
| Norma                    | DIN 371                                   |
| Rezný materiál           | HSS E                                     |
| Ø stopka štvorhranu      | 3 mm                                      |
| Druh závit               | M   |
| Veľkosť závit            | M3,5×0,6                                  |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závit     | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore                |
| Smer rezania             | pravé                                     |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |