

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M20X1,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M20X1,75
GTIN	4062406012335
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátene vylúčené

Technický opis

Ø stopka štvorhranu	12 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závitú	50 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05

Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	140 mm
Ø závit	20 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Ø otvoru pod závit	18,25 mm
Stúpanie závitov	1,75 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M20×1,75
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník