

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M1,2X0,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M1,2X0,25
GTIN	4062406010966
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 91 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 25 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Ø stopka štvorhranu	2,1 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Hĺbka závit	3 mm
Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	0,25 mm
Ø otvoru pod závit	0,95 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	2,5 mm
Celková dĺžka L	40 mm
Počet rezných hrán Z	2
Počet napínacích drážok	2
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	1,2 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M1,2×0,25
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník