

**Garant****Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M23X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M23X1
GTIN	4062406012540
Trieda položky	10N

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	57,5 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1 mm
Ø otvoru pod závit	22 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Ø závit	23 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M23×1
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník