

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M4X0,5**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 130011 M4X0,5 |
| GTIN             | 4062406014841 |
| Trieda položky   | 10N           |

## Popis

**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

## Technický opis

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Počet napínacích drážok | 3        |
| Ø otvoru pod závit      | 3,5 mm   |
| Hĺbka závit             | 10 mm    |
| Stúpanie závitov        | 0,5 mm   |
| Norma                   | DIN 371  |
| Ø závit                 | 4 mm     |
| Ø stopka štvorhranu     | 3,4 mm   |
| Ø stopky D <sub>s</sub> | 4,5 mm   |
| Počet rezných hrán Z    | 3        |
| Celková dĺžka L         | 63 mm    |
| Rezný materiál          | HSS E    |
| Tolerančná trieda       | ISO 1 4H |
| Tolerančná trieda       | 7H       |

|                          |                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------|
| Tolerančná trieda        | 7HX                                       |
| Tolerančná trieda        | 7G                                        |
| Tolerančná trieda        | 7GX                                       |
| Tolerančná trieda        | ISO 1X 4HX                                |
| Tolerančná trieda        | ISO 2 6H                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 2X 6HX                                |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,05                                  |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,10                                  |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,20                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3 6G                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3X 6GX                                |
| Druh závit               | MF-LH                                     |
| Veľkosť závit            | M4×0,5                                    |
| Povrchová úprava         | bez povlaku                               |
| Vrcholový uhol závit     | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C                                         |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvoru | do 2,5×D pri slepom otvore                |
| Smer rezania             | ľavé                                      |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |