

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M7X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M7X1
GTIN	4062406011413
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G

Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø otvoru pod závit	6 mm
Celková dĺžka L	80 mm
Ø závit	7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Hĺbka závit	17,5 mm
Ø stopky D _s	7 mm
Norma	DIN 371
Stúpanie závitov	1 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M7×1
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník