

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M8X0,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M8X0,75
GTIN	4062406011444
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	20 mm
Ø otvoru pod závit	7,25 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20

Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 371
Počet rezných hrán Z	3
Rezný materiál	HSS E
Ø závitů	8 mm
Ø stopky D _s	8 mm
Stúpanie závitov	0,75 mm
Počet napínacích drážok	3
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Druh závitů	MF
Veľkosť závitů	M8×0,75
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník