

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M8X0,5**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130011 M8X0,5
GTIN	4062406015039
Trieda položky	10N

Popis

Upozornenie:

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Hĺbka závitú	20 mm
Stúpanie závitov	0,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20

Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø stopky D _s	8 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø otvoru pod závit	7,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	8 mm
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 371
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M8x0,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník