

Garant**Strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M9X0,35****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130010 M9X0,35
GTIN	4062406011475
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 3 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	8,65 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø stopky D _s	9 mm
Hĺbka závit	22,5 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H

Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Norma	DIN 371
Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	0,35 mm
Ø závit	9 mm
Počet napínacích drážok	3
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M9×0,35
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník