

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF:
M24X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130011 M24X1,25
GTIN	4062406016210
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátanie vylúčené

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Stúpanie závitov	1,25 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Ø otvoru pod závit	22,75 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Norma	DIN 376
Ø závit	24 mm
Hĺbka závit	60 mm
Počet napínacích drážok	3
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G

Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Počet rezných hrán Z	3
Celková dĺžka L	160 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M24×1,25
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník