

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, bez povlaku, MF: M20X2,5**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	130011 M20X2,5
GTIN	4062406015947
Trieda položky	10N

## Popis

**Upozornenie:**

Lehota dodania: 35 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

## Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Norma	DIN 376
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05

Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Ø otvoru pod závit	17,5 mm
Ø stopka štvorhranu	12 mm
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	2,5 mm
Počet rezných hrán Z	3
Hĺbka závitú	50 mm
Ø závitú	20 mm
Druh závitú	M-LH
Veľkosť závitú	M20×2,5
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník