

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M24X1,75****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M24X1,75
GTIN	4062406023423
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX
Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX

Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	60 mm
Ø otvoru pod závit	22,25 mm
Ø stopky D _s	18 mm
Celková dĺžka L	160 mm
Ø závit	24 mm
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,75 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M24×1,75
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník