

Garant**Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M33X2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	130016 M33X2
GTIN	4062406024123
Trieda položky	10N

Popis**Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 1 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

Technický opis

Ø otvoru pod závit	31 mm
Stúpanie závitov	2 mm
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	25 mm
Ø závit	33 mm
Počet napínacích drážok	4
Norma	DIN 376
Hĺbka závit	82,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 1 4H
Tolerančná trieda	7H
Tolerančná trieda	7HX
Tolerančná trieda	7G
Tolerančná trieda	7GX

Tolerančná trieda	ISO 1X 4HX
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Tolerančná trieda	ISO 2X 6HX
Tolerančná trieda	6H +0,05
Tolerančná trieda	6H +0,10
Tolerančná trieda	6H +0,20
Tolerančná trieda	ISO 3 6G
Tolerančná trieda	ISO 3X 6GX
Celková dĺžka L	180 mm
Počet rezných hrán Z	4
Ø stopka štvorhranu	20 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M33×2
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závit	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5×D pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník