

**Garant****Ľavozávitový strojový závitník do slepých otvorov, TiN, MF: M15X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 130016 M15X1,5 |
| GTIN             | 4062406022709  |
| Trieda položky   | 10N            |

**Popis****Upozornenie:**

Lehota dodania: 49 kalendárnych dní

Minimálne objednávacie množstvo: 2 ks

Špeciálne vyhotovenie - Vrátenie vylúčené

**Technický opis**

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Celková dĺžka L         | 110 mm     |
| Počet napínacích drážok | 3          |
| Ø stopka štvorhranu     | 9 mm       |
| Hĺbka závit             | 37,5 mm    |
| Ø otvoru pod závit      | 13,5 mm    |
| Norma                   | DIN 376    |
| Tolerančná trieda       | ISO 1 4H   |
| Tolerančná trieda       | 7H         |
| Tolerančná trieda       | 7HX        |
| Tolerančná trieda       | 7G         |
| Tolerančná trieda       | 7GX        |
| Tolerančná trieda       | ISO 1X 4HX |
| Tolerančná trieda       | ISO 2 6H   |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Tolerančná trieda        | ISO 2X 6HX                                |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,05                                  |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,10                                  |
| Tolerančná trieda        | 6H +0,20                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3 6G                                  |
| Tolerančná trieda        | ISO 3X 6GX                                |
| Ø stopky D <sub>s</sub>  | 12 mm                                     |
| Ø závit                  | 15 mm                                     |
| Rezný materiál           | HSS E                                     |
| Stúpanie závitov         | 1,5 mm                                    |
| Počet rezných hrán Z     | 3   |
| Druh závit               | MF-LH                                     |
| Veľkosť závit            | M15×1,5                                   |
| Povrchová úprava         | TiN                                       |
| Vrcholový uhol závit     | 60 Stupeň                                 |
| Závit-norma              | DIN 13                                    |
| Forma nábehu             | C   |
| Stopka                   | Valcová stopka s h9                       |
| Vnútorne chladenie       | nie                                       |
| Použitie pri type otvora | do 2,5×D pri slepom otvore                |
| Smer rezania             | ľavé                                      |
| Druh závitového náradia  | Strojový závitník pre konvenčné obrábanie |
| Farebný krúžok           | bez                                       |
| Druh produktu            | Závitník                                  |